

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 31-01-2023 07:51:42

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Olives de fenêtre (4-8 positions)


Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**


Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.a MKDM306A10/0001	Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8 positions	poliacétal	neutre -	500 x petit sac. 35.000
284.b MKDM306A10/00BR	=Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8 positions=	poliacétal	or bronze -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces ovals 30x60
 4 ou 8 positions
 à pos.281.t
 de la pos.282.a à 282.h.05
 de la pos.283.h.02 à pos.283.h.40
 de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70
 et les rosaces ovals 30x65x12
 4 ou 8 positions
 à pos.304.t
 de la pos.305.a à pos.305.g
 de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09
 de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.a MKD264R000/0001	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000
313.b MKD264R000/00OC	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 7.000
313.b.05 MKD264R000/00NA	=Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces ovals 28x64
 4 et 8 positions
 de la pos.311.a à pos.311.k
 de la pos.312.a à pos.312.k
 et les rosaces ovals 31x65
 4 et 8 positions
 de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
 et pos.307.d.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.b.20 MKD254R000/0001	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000



Pour usage avec:
 les rosaces ovals 30x60
 à pos.281.q et 281.t
 et les rosaces ovals 30x65
 à pos.304.q et 304.t

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.c.01 MKD264R000/0101	Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000
313.c.02 MKD264R000/010C	=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 7.000
313.c.05 MKD264R000/01NA	=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 7.000

== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces ovales 28x64
 4 et 8 positions
 de la pos.311.a à pos.311.k
 de la pos.312.a à pos.312.k
 et les rosaces ovales 31x65
 4 et 8 positions
 de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
 et pos.307.d.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.c.11 MAZ016Z000/0000	*Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour rivetage poignée*	zamak	- grezzo	500 x petit sac. 500

Pour usage avec:
 les rosaces ovales 28x64
 4 et 8 positions
 de la pos.311.a à pos.311.k
 de la pos.312.a à pos.312.k
 et les rosaces ovales 31x65
 4 et 8 positions
 de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
 et pos.307.d.20
 ** Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.a MAG1621242/0001	=Garniture d 16x21x24x2 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 30.000
314.b MAG1621242/000C	Garniture d 16x21x24x2 mm	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 3.000

== : regarde détails
 A combiner avec:
 les rosaces ovales 28x64
 à 4 positions avec col 21,5
 à pos.311.b,311.d,311.k,
 312.b,312.d,312.k